


遠隔管理を可能にする2つのアプリケーション

- * VEMO Connect Oxy9Wave VetやVEMO PulsのデータをBluetoothでスマートデバイスに送信。
- * VEMO Central スマートデバイスに送信されたデータをクラウドに送信。遠隔地においてリアルタイムで監視可能。



尾根部に取り付けた反射型センサーによるモニタリング

仕様

■測定パラメータ

SpO ₂ (血中酸素飽和度)	測定範囲：40～100% 精度：70～100%の範囲で±2%
BPM (脈拍)	測定範囲：18～400 bpm 精度：±2 bpm
トレンドデータ	メモリ容量：10秒ごとの記録で30日分

■ディスプレイ

ディスプレイ	3.2インチ TFT LCD (解像度：240×400 pixel)
表示パラメータと情報	SpO ₂ 、脈拍、SpO ₂ および脈拍のアラーム上限・下限数値、脈波強度バークラフ、脈波形、日時、アラーム音量、電池残量、ディスプレイ輝度
LEDディスプレイ	SpO ₂ センサーの脱着、アラーム消音、充電ステータス、電源ステータス

■電源

消費電力	最大 24 VA
ACアダプタ	入力：100～240 V、50～60 Hz、0.4 A 出力：+5 V、2.0 A
電源	内蔵型リチウムイオン電池 (4,400 mAh、3.7 V) 連続使用時間：最長20時間 充電時間：6.5時間

■環境仕様

使用环境温度	5°C～40°C
保管环境温度	－20°C～70°C
環境湿度	5%～95%
使用環境高度	－300～3,600 m
重量	300 g
製品寸法	高さ45×幅210×奥行75 mm

■製品アクセサリ

標準アクセサリ	マルチサイト SpO ₂ センサー (リユース)	1 ea
	ACアダプタ	1 ea
	ボール装着ブラケット	1 ea
オプション	反射型直腸SpO ₂ センサー	
	SpO ₂ センサー用延長ケーブル	

動物医療機器製造販売届け出番号：5 動薬第1279号



製造販売業
Koutec, Inc.
コウテック株式会社
〒356-0041 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ島 1-2-13
TEL 049-263-6273 FAX 049-265-3368

販売元
JSS 株式会社ジェイ エス エス
エンフェイト事業部
http://enfatehealthcare.com
〒160-0018 東京都新宿区須賀町3番地 マリールビル1F
TEL 03-5341-1416 FAX 03-5341-4517